



## Radna svjetiljka W4R-WORK



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081228 W4R-WORK
GTIN	4058205030441
Razred artikla	04B

### Opis

#### Izvedba:

Robusna, svestrana, kompaktna: radna svjetiljka Ledlenser W4R pouzdan je partner za rasvjetu u svakodnevnom radu u radionici. Tipična Ledlenser Premium svjetiljka osigurava precizno i snažno osvjetljenje radnih područja – po izboru na širokom području ili selektivno. Zahvaljujući integriranom magnetu i zakretnom podnožju, W4R Work se može fleksibilno postaviti i poravnati u bilo kojem trenutku. Snažna baterija može se puniti brzo i jednostavno putem USB-C priključka. Ostale pametne značajke uključuju kopču za pričvršćivanje na radnu odjeću ili opremu, izbočenu površinu za čvrsto držanje i praktičnu transportnu bravu. <UL>Kompaktna radna svjetiljka s dva izvora svjetlosti za široko područje (reflektor) ili selektivno (točkasto) osvjetljenje. Robusno plastično kućište s protukliznom površinskom strukturom. Fleksibilno pričvršćivanje i osvjetljenje zahvaljujući magnetu i okretnom mehanizmu. Učinkovit litij-ionski akumulator, jednostavan za punjenje putem USB-C s indikatorom baterije i razine napunjenosti. Transportna brava štiti od nenamjernog uključivanja.

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

### Tehnički opis

Trajanje osvjetljenja	2 - 9 h
Ukupna širina	28 mm
Težina	91 g

Jakost svjetlosti	60 - 220 lm
CRI vrijednost	70
Broj sadržanih baterija	1
ATEX zona	bez
Oznaka proizvođača	W4R Work
Rasvjetno tijelo	LED modul
Vrsta baterije	Litij-ionska
Kapacitet baterije	0,76 Ah
Ukupna duljina	163 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
IP-klasa zaštite	IP 54
Napon baterije	3,7 V
Temperatura boje	6000 - 7500 K
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka