



## Svjetiljka s kopčom W1R-WORK



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081226 W1R-WORK
GTIN	4058205032094
Razred artikla	04B

### Opis

#### Izvedba:

Izuzetno kompaktan, moćan, svestran: Ledlenser W1R Work je praktična svjetiljka sa kopčom za majstore, sigurnosno osoblje i ljubitelje koji vole sami izrađivati. Može se lako pričvrstiti u bilo kojem trenutku pomoću kopče ili magneta, npr. na radnu odjeću, kape ili metalne površine. Dokazana Ledlenser kvaliteta svjetla osigurava precizno osvjetljenje u dvije razine svjetline. Zahvaljujući okretnom zglobu od 360° i okretnoj glavi svjetiljke, mali suputnik daje svjetlo točno tamo gdje je potrebno. Integrirana baterija može se puniti brzo i jednostavno putem USB-C priključka. Ostale pametne značajke su izbočena površina za čvrsto držanje, praktična blokada za transport i funkcija upozorenja kada je razina baterije niska.

- **Ultrakompaktna, punjiva svjetiljka s kopčom s dvije razine svjetline.**
- **Zakretno koljeno za 360° i zakretna glava svjetiljke za precizno i fleksibilno osvjetljenje.**
- **Fleksibilno pričvršćivanje pomoću robusne kopče ili magneta.**
- **Integriran litij-ionski akumulator; jednostavan za punjenje putem USB-C priključka s indikatorom baterije i razine napunjenosti.**
- **Transportna brava štiti od nenamjernog uključivanja.**

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

### Tehnički opis

Napon baterije	3,7 V
----------------	-------

Trajanje osvjetljenja	1,5 - 7 h
IP-klasa zaštite	IP 54
Ukupna širina	38 mm
Oznaka proizvođača	W1R Work
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Jakost svjetlosti	60 - 220 lm
Rasvjetno tijelo	LED modul
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska
ATEX zona	bez
Ukupna duljina	32 mm
Ukupna visina	76 mm
Temperatura boje	6000 - 7500 K
Težina	392 g
CRI vrijednost	70
Kapacitet baterije	0,74 Ah
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka