

Stalak s trakama za podizanje s osiguranjem od krađe, Tip: S



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	918621 S
GTIN	2050002073609
Razred artikla	97B

Opis

Izvedba:

Stalak od cjevastog čelika za odlaganje opreme za podizanje kao što su lanci, užad, trake za podizanje itd. S 2 poprečne grede podesive po visini i 12 pocinčanih i podesivih dvostrukih kuka za vješanje. Jednostavna demontaža i ponovna montaža za mobilnu upotrebu na gradilištima. Isporučuje se rastavljeno, jednostavna montaža s uputama.

Uključujući osiguranje od krađe, koje se sastoji od 4 sigurnosne šipke uključujući zavareni lanac. Sigurnosne šipke se guraju kroz kuke za vješanje. Lokot se može koristiti s maksimalnim okovom Ø 7 mm.

Lakiranje:

Svijetlo sive boje RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Dodatne podesive pocinčane dvostruke kuke možete pronaći pod br. 918623 vel. 6 na www.hoffmann-group.com.

Odgovarajući lokot možete pronaći u katalogu 2 Mjerni i ručni alati pod br. 085812 i br. 085814.

Tehnički opis

maksimalna nosivost	1000 kg
Broj kukica	12

relevantno za konfigurator	ne
Nosivost po kuki	75 kg
Dubina	900 mm
Težina	91 kg
širina	1890 mm
Visina	1830 mm
Vrsta proizvoda	Kolica s trakama za podizanje

Pribor

Dvostruka kuka 6 komada tip 6	918623 6
Osiguranje od krađe tip 4	918622 4