

bimos



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	972673 ESD
GTIN	4016849944005
Razred artikla	96B

Opis

Izvedba:

Sjedalo i naslon od ESD naslona provodljivog od umjetne kože. Udobno i prozračno, izdržljivo. Udobna presvlaka s ergonomskim naslonom za leđa i horizontalnim prošivanjem, s praktičnim pomičnim ručkama. Uz ergonomski paket: sinkrona tehnologija, uključujući regulaciju težine. Kontinuirano provodljiv spoj od presvlake do ESD kotačića / klizača. Naslon za leđa s vodljivom plastičnom podloškom i pomičnim ručkama. Regulacija težine od 45 – 120 kg.

Standard:

Vodljivo prema DIN 61340-5-1.

Tehnički opis

Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Seriya	Work-Tec Ergo
Podešavanje nagiba sjedala u stupnjevima	6 stupanj
Visina naslona	580 mm
Područje podešavanja dubine sjedala	60 mm
Boja materijala sjedala	crni

Dubina sjedala	470 mm
Širina sjedala	460 mm
Podešavanje nagiba sjedala	da
Područje podešavanja visine naslona	60 mm
Nosivost stolice	120 kg
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Područje podešavanja visine	590 - 860 mm
Vrsta proizvoda	ESD okretna radna stolica

Pribor

ESD kotačići (1 set = 5 komada)	963189
---------------------------------	--------