

bimos



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	972672 ESD
GTIN	4016849943978
Razred artikla	96B

Opis

Izvedba:

Sjedalo i naslon od ESD naslona provodljivog od umjetne kože. Udobno i prozračno, izdržljivo. Udobna presvlaka s ergonomskim naslonom za leđa i horizontalnim prošivanjem, s praktičnim pomičnim ručkama. Uz ergonomski paket: Synchro tehnologija, uključujući regulaciju težine. Kontinuirano provodljiv spoj od presvlake do ESD kotačića / klizača. Naslon za leđa s vodljivom plastičnom podloškom i pomičnim ručkama. Regulacija težine od 45 – 120 kg.

Standard:

Vodljivo prema DIN 61340-5-1.

Tehnički opis

Serija	Work-Tec Ergo
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Područje podešavanja dubine sjedala	60 mm
Podešavanje nagiba sjedala	da
Podešavanje nagiba sjedala u stupnjevima	6 stupanj
Boja materijala sjedala	crni

Visina naslona	580 mm
Područje podešavanja visine naslona	60 mm
Dubina sjedala	470 mm
Širina sjedala	460 mm
Nosivost stolice	120 kg
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Područje podešavanja visine	450 - 630 mm
Vrsta proizvoda	ESD okretna radna stolica

Pribor

ESD kotačići (1 set = 5 komada)	963189
---------------------------------	--------