

Garant

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 327465 4 |
| GTIN | 4067263558132 |
| Razred artikla | 31G |

Opis

Izvedba:

Šiljak za tokarenje s opružnim šiljkom za centriranje. Stezanje šiljka za centriranje kada je izmjenjiva glava u ravnom kontaktu osigurava stabilnu situaciju stezanja bez zazora. Visoka koncentričnost zahvaljujući potpuno brušenoj mehanici, bez šiljka za centriranje i izmjenjivih glava, pogodno za desnu i lijevu rotaciju. Potpuno mehanička konstrukcija sa snagom opruge. Nema curenja hidrauličke tekućine. Moguća je izravno stezanje na glavi na povišenom pojasu u mekim oblikovanim čeljustima.

Odgovara:

Šiljci za tokarilice br. 321720, 321750 i 321770.

Dodatni pribor:

Izmjenjive glave br. 327470 - 327486 i stara izvedba br. 327601 – 327651, šiljak za centriranje Nr. 327488, konusne čahure br. 327492.

Tehnički opis

| | |
|------------------------|---------------------|
| maksimalni Ø tijela | 75 mm |
| Težina | 2,7 kg |
| Izvedba | Morse konus |
| Ø drške D _s | 67 mm |
| Duljina | 170 mm |
| Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarenje |

