


Garant**Konusna čahura cilindrična s unutarnjim konusom, MK/Vanjski Ø B: 5/55****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 327492 5/55 |
| GTIN | 4067263558453 |
| Razred artikla | 31G |

Opis**Izvedba:**

Brušene konusne čahure za prilagodbu Morse konusne drške za cilindrično stezanje u glavi za tokarenje ili steznoj glavi. Obujmica sprječava aksijalno pomicanje u steznoj glavi.

Odgovara:

Osnovno tijelo za šiljak za tokarenje br. 327455; 327465 i RöhM CoAE.

Napomena:

Kada se koristi u glavi za tokarenje, preporučuje se bušenje/brušenje steznih čeljusti.

A: 64 mm

Duljina: 52 mm

Ukupna duljina: 60 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------|-------|
| Ukupna duljina | 60 mm |
| A | 64 mm |
| Duljina | 52 mm |