


Garant**Konusna čahura cilindrična s unutarnjim konusom, MK/Vanjski Ø B: 4/45****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	327492 4/45
GTIN	4067263558446
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

Brušene konusne čahure za prilagodbu Morse konusne drške za cilindrično stezanje u glavi za tokarenje ili steznoj glavi. Obujmica sprječava aksijalno pomicanje u steznoj glavi.

Odgovara:

Osnovno tijelo za šiljak za tokarenje br. 327455; 327465 i RöhM CoAE.

Napomena:

Kada se koristi u glavi za tokarenje, preporučuje se bušenje/brušenje steznih čeljusti.

A: 54 mm

Duljina: 42 mm

Ukupna duljina: 50 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina	50 mm
A	54 mm
Duljina	42 mm