



## Akumulatorski rezač cijevi, tip: M12PCSS/0



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**Akumulatorski kompaktni rezač cijevi** s nehrđajućom glavom za rezanje. **Automatska prilagodba** Ø cijevi. **Brzi rezovi**, npr. za Cu cijevi Ø 15 mm u manje od 3 sekunde. Ukupna širina 40 mm, minimalni razmak od zida 40 mm. **Baterije i punjač** nisu sadržani u opsegu isporuke. Rezač cijevi za **cijevi od nehrđajućeg čelika** Ø 12–28 mm.

#### Napomena:

Baterije čete naći pod br. 073814.

### Tehnički opis

Raspon broja okretaja	0 - 500 min <sup>-1</sup>
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Broj sadržanih baterija	0
Oznaka proizvođača	M12 PCSS-0
maksimalni Ø cijevi bakar	12 - 28 mm
Težina	1,5 kg
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Napon baterije	12 V

maksimalni Ø cijevi čelik	12 - 28 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Vrsta proizvoda	Rezač cijevi