



Akumulatorski fen za vrući zrak, Tip: M18BHG



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078335 M18BHG
GTIN	4058546029432
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Vrući baterijski fen s postavkom temperature do najviše 470°

- **Brzo zagrijavanje za samo 6 sekundi**
- **LED svjetlo za osvjtljavanje radnog područja**

Dio isporuke:

Bez baterije, bez punjača. Uklj. reflektorsku mlaznicu i redukcijsku mlaznicu.

Napomena:

Odgovarajuće baterije, početne setove i punjače za Milwaukee sustav od 18 V pod brojem 073808 – br. 073840.

Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Broj stupnjeva temperature	1
Temperatura zraka	470 °C

Broj sadržanih baterija	0
Napon baterije	18 V
Težina	670 g
Vrsta baterije	Litij-ionska
Protok volumena zraka	170 l/min
Oznaka proizvođača	M18BHG-0
Vrsta proizvoda	Fen za vrući zrak