

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrugla četka od žice (zelena) INOX žica 0,30 mm, Četka Ø D1×širina vrha L1:
125X23mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	570200 125X23
GTIN	4017359004630
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Valovita čelična žica odn. INOX žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. **Velika gustoća**, velika koncentričnost i otpornost na trošenje. Prilagodba prihvata s pomoću **redukcijskih prstena** (obuhvaćeni u opsegu isporuke).

Upotreba:

Primjena na stalcima za brušenje i poliranje ili strojevima sa savitljivim vratilom. Za grubu obradu, čišćenje, uklanjanje hrđe, taloga itd.

Tehnički opis

Širina četke	20 mm
Ø bušenja d ₁	40 mm
Debljina svornjaka	0,35 mm
Ø redukcijskog prstena	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Duljina obruba H ₁	27 mm

maksimalan broj okretaja	6000 min ⁻¹
Ø četke D ₁	125 mm
Vrsta proizvoda	Okrugla četka