

**Garant****Torusna glodača glava HPC, HB7820, Ø D h10 / R: 16/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210255 16/2
GTIN	4045197607522
Razred artikla	21M

**Opis****Napomena:**Orijentacijske vrijednosti punog utora za  $a_{p\text{ maks.}} \leq 0,5 \times D$ .**Tehnički opis**

Duljina rezne oštrice $L_2$	12 mm
Rezna glava Ø D	16 mm
Duljina glave l	20 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,17 mm
Posmak $f_z$ za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,14 mm
Kutni radijus	2 mm
Veličina prihvata	16 mm
Broj oštrica Z	3
Seriya	TopCut
Vrsta	HB7820
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača

Tip	W
Kut spirale	42 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 0,5×D
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	580 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	550 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
CuZn	prikladno	350 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		