



## Mobilna radna klupa s univerzalnim asortimanom alata 137-dijelna, Tip: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	689100 1
GTIN	4018754344383
Razred artikla	66H

### Opis

#### Izvedba:

Mobilna radna klupa WB 621 sa 7 ladica. 2 gornje ladice opremljene su **137-dijelnim asortimanom alata Stahlwille**, koji se sastoji od sljedećega: Ključevi za vijke, kliješta, nasadni ključevi od 1/4 cola i 1/2 cola, udarni alati, kliješta za sigurnosne vanjske prstenove, odvijači i dodatni artikli. Preostalih pet ladica mogu se pojedinačno opremiti.

Polica koji se može prilagoditi po visini nalazi se u odjeljku ormarića. Odjeljak ormarića i radna klupa jednako su zatvoreni. U opsegu isporuke je 4 ključa.

Asortiman alata Universal nalazi se u dvobojnim polietilenskim umecima od tvrde pjene zahvaljujući kojima svaki alat pronalazi svoje definirano mjesto u radioničkim kolicima. Otpuštanje ladice kolica u radionici provodi se središnjim mehanizmom za zaključavanje pomoću bočne cilindrične brave s odvojivim ključem. Radna klupa ima veliku radnu površinu s brezinom multiplex radnom pločom, s certifikatom FSC, 1150×500×30 mm. Kabeli su mogući kroz dvije gumirane provodnice i odvojivi kabelski kanal na stražnjoj strani. S držačem papira u roli i rešetkom bočnih otvora za kuke, npr. za veće alate. Kotačići otporni na ulje i kiselinu (Ø 125 mm) imaju zaštitu kako bi se ležajevi zaštitili od prljavštine, s dvije parkirne kočnice.

#### Dio isporuke:

Radionički stol: 1 kom. WB 621

Asortiman ključeva, 22-dijelni: po 1 kom. okastih ključeva br. 613500 vel. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

5 kom. okastih ključeva s račnom vel. 8, 10; 13; 17; 19 mm

1 kom jednostrani viljuškasti ključ maks. širina ključa 34 mm  
 Asortiman kliješta, 4-dijelni: 1 kom. vodoinstalaterska kliješta vel. 240 mm  
 1 kom. snažni bočni rezač vel. 160 mm  
 1 kom. plosnata kliješta vel. 200 mm  
 1 kom. kombinirana kliješta vel. 180 mm  
 Asortiman utičnih ključeva, 72-dijelni: Asortiman utičnih ključeva od 1/4 cola + 1/2 cola, 52-dijelni  
 1 kom asortiman bitova s 1 kom držač odvijača, 21-dijelni  
 Asortiman udarnih alata, 7-dijelni: 1 kom. bravarski čekić vel. 500 g  
 1 kom. mekani čekić vel. 35 mm  
 1 kom. plosnato dljetelo vel. 175 mm  
 2 kom. izbijač vel. 150×6 mm; 3,4 mm  
 1 kom. probijač vel. 120×4 mm  
 1 kom. točkalo vel. 100×10 mm  
 Asortiman kliješta za sigurnosne prstene, 4-dijelna: 4 kom. br. A21; A2; J2; J21  
 Asortiman odvijača + dopunski artikli, 28-dijelni: 3 kom. ravni odvijač vel. 2,5; 4; 10 mm  
 3 kom. odvijač za Phillips vel. PH1; PH2; PH3.  
 1 kom. garnitura kutnih odvijača za unutarnji Torx®, 8-dijelni  
 1 kom. 6-kutna garnitura kutnih odvijača, 9-dijelna  
 1 kom. nož za kablove  
 1 kom. tračni metar na namotavanje vel. 3 m  
 1 kom. tesarski metar vel. 2 m  
 1 kom magnetski podizač mini  
 1 kom. štapna svjetiljka

**Napomena:****Alat se isporučuje otpušten.****Tehnički opis**

širina	1150 mm
Visina	1045 mm
Dubina	500 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Izlazni Četverokut	1/2 col
Izlazni Četverokut	1/4 col
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	Radionička kolica

**Pribor**

Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 6 mm	613500 6
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 24 mm	613500 24
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm	613500 16
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 14 mm	613500 14
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 22 mm	613500 22
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm	613500 17
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm	613500 7
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 15 mm	613500 15
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 21 mm	613500 21
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 12 mm	613500 12
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613500 10
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613500 8
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 18 mm	613500 18
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613500 13
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm	613500 19
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 11 mm	613500 11