

**Garant****Asortiman za radionicu, količina alata: 22****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955072 22
GTIN	4067263169178
Razred artikla	91A

**Opis****Izvedba:**

Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

Tvrda pjena za osnovni asortiman za potpunu ladicu – korisna površina 20×20G.

**Odgovara:**

Radionički stolovi GridLine Ready-to-go, radionički stolovi GridLine Vario s kućištem 24G, kućište GridLine 24G, ormari za alat GridLine 24×24G, ladice GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar br. 914590.

**Dio isporuke:**

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 955072: 1 kom.

GARANT pomično mjerilo br. 410100 vel. 150: 1 kom.

GARANT mikrometar br. 420402 vel. 0 – 25: 1 kom.

GARANT izvlačni metar br. 462201 vel. 2,5: 1 kom.

GARANT vodena vaga br. 467010 vel. 250: 1 kom.

GARANT dvostruki viljuškasti ključ br. 610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: po 1 kom.

GARANT Set 6-kutnih L odvijača s kuglom za pridržavanje br. 627132 vel. 9: 1 kom.

GARANT ravni odvijač br. 660032 vel. 2,5; 4; 5,5: po 1 kom.

Odvijač GARANT za Phillips br. 667702 vel. 1; 2: po 1 kom.

GARANT džepna lampa br. 081505 vel. 125: 1 kom.

GARANT kombinirana kliješta br. 700940 vel. 160: 1 kom.  
 GARANT kliješta za rezanje žice br. 724840 vel. 160: 1 kom.  
 GARANT bravarski čekić br. 750110 vel. 200: 1 kom.  
 GARANT radne škare br. 769240 vel. 175: 1 kom.  
 GARANT Kliješta-ključ br. 813501 vel. 180: 1 kom.  
 GARANT Univerzalni skalpel br. 845020: 1 kom.

## Tehnički opis

Korisna površina ladice u G	20×20
Dubina u G	20
Širina u G	20
Izvedba	za ladicu radioničkih kolica
Broj alata	22
Dubina	500 mm
širina	500 mm
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Izlazni Četverokut	1/4 col
najmanja prikladna visina prednje strane ladice	100 mm
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

## Pribor

Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 955072	952001 955072
Pomično mjerilo mjerno područje 150 mm	410100 150
Mikrometar mjerno područje 0-25 mm	420402 0-25
Tračni metar s prozorčićem duljina trake 2,5 m	462201 2,5
Vodena vagas magnetom koji se može uključiti/isključiti duljina 250 mm	467010 250
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 10X11 mm	610600 10X11
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 12X13 mm	610600 12X13

Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 14X15 mm	610600 14X15
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 17X19 mm	610600 17X19
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 8X9 mm	610600 8X9
Garnitura 6-kutnih odvijača sa zadržnom kuglicomkromirani broj odvijača 9	627132 9
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 2,5 mm	660032 2,5
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 4 mm	660032 4
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 5,5 mm	660032 5,5
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 1	667702 1
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 2	667702 2
LED džepna lampas baterijama tip 125 mm	081505 125
Kombinirana kliješta, kromirana, s 2K navlakama ukupna duljina 160 mm	700940 160
Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama ukupna duljina 160 mm	724840 160
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 200 g	750110 200
Radne škare s prevlakom od titana ukupna duljina 175 mm	769240 175
Ključ kliješta ukupna duljina 180 mm	813501 180
Univerzalni skalpel s 2K drškoms 3 noža, 18 mm	845020