

Garant

**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, s provrtom, Ø D / broj pločica
Z: 160/10mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215160 160/10
GTIN	4045197349392
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. Visokoučinkovita glodača glava s izmjenjivim pločicama i **geometrijom koja smanjuje silu rezanja za MTC primjenu** kod **nestabilnih situacija obrade** ili **za vretena male pogonske snage**. Za prihvate u skladu s DIN 2079 neophodna su 4 dodatna provrta za pričvršćivanje.

Bez unutarnjeg hlađenja.

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u punom materijalu. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Posebno prikladno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji centara za tokarenje / glodanje (**MTM**).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 3,1 mm ležište se mora prilagoditi.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ø prihvatne rupe	40 mm
Ø reza D_c	160 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1805..
Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
Broj oštrica Z	10
Kut uranjanja α_{maks}	0,19 stupanj
Interpolacija a_p	0,85 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	151,95 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	314 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	318 mm
Seriya	Softcut®
Ø D_3	154 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Kutno glodanje
Primjena glodala	Ramping
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm

211750 3,8

674252 15IP

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil
15IP

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni

219808