



Tool Rebel radionička kolica s asortimanom alata 9700, 94-dijelna, Tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	689200 1
GTIN	4000896249183
Razred artikla	66H

Opis

Izvedba:

Radionička kolica u ekskluzivnom Rebel dizajnu s 7 ladice (5 plosnata, 2 visoka). 2 gornje, ravne ladice opremljene su visokokvalitetnim profesionalnim 94-dijelnim alatom, koji se sastoji od sljedećeg: Odvijači, nasadni ključevi od 1/4 cola, kombinirani ključevi i kutni ključevi. Preostalih pet ladica mogu se pojedinačno opremiti.

Asortiman alata Universal nalazi se u dvobojnim polietilenskim umecima od tvrde pjene zahvaljujući kojima svaki alat pronalazi svoje definirano mjesto u radioničkim kolicima. Veliki pretinac za odlaganje i radna površina izrađene su od plastike otporne na otapala i potpuno su zabrtvljene. Blokada središnjih vrata dovršava se pomoću bočne cilindrične brave. Kotačići otporni na ulje i kiselinu mogu se opteretiti s 250 kg, a imaju i precizne kuglične ležajeve i dvostruki kuglasti prsten na nagibnom ležaju.

Dio isporuke:

Tool Rebel radionička kolica: 1 kom.

Komplet odvijača 1, 18-dijelni: Po 1 ravni odvijač br. 662200 vel. 4; 5,5; 6,5

Po 1 ravni odvijač br. VDE izoliran, br. 663100 vel. 2,5; 3,5

1 kom. ravni odvijač, Stubby, vel. 5,5 mm

Po 1 ravni odvijač s prolaznom oštricom br. 660300, vel. 5,5; 7

Po 1 kom. odvijač za Phillips br. 668260 vel. 1; 2; 3

1 kom. odvijač za Phillips, Stubby br. 668260 vel. 2S

Po 1 kom. odvijač za Pozidriv br. 668270 vel. 1; 2
 1 kom. elektronički odvijač za Phillips vel. PH0
 1 kom. ravni odvijač za primjenu u elektronici br. 664600 vel. 1,8; 2,5
 Po 1 kom. Držač za vijke br. 666425 vel. 1; 3
 8000 A Zyklop račna, 1/4 Col komplet, 37-dijelni: 1 kom. Zyklop Speed račna 1/4 cola br. 632390
 Po 1 kom. produžetak 1/4 cola 75; 150 mm
 1 kom. kardanski zglob, 1/4 cola
 1 kom. produžetak, 1/4 cola „Wobble” dužina 56 mm
 Po 1 kom. nastavak za nasadni ključ za vanjski šesterokut 1/4 cola veličina 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
 Po 1 kom. nastavak za odvijač za unutarnji Torx® 1/4 cola vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
 Po 1 kom. nastavka za nasadne ključeve s unutarnjim šesterokutom, 1/4 cola, duljina 28 mm, vel. 3; 4; 5; 6; 8 mm
 Po 1 umetak za unutarnji šesterokut, 1/4 cola, duljina 100 mm el. 4; 5; 6; 8 mm
 6003 Joker komplet 1, 19-dijelni: Po 1 kom. viljuškasto-okasti ključ Joker 6003 br. 613800 vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
 1 kom. otvarač za boce
 Kutni odvijač set 1, 20 dijelni: 1 kom. komplet kutnih odvijača za unutarnji šesterokut s kuglastom glavom, 9-dijelni, metričke vel. 1,5 – 10
 1 kom. garnitura kutnih odvijača za unutarnji Torx® s kuglastom glavom, 9-dijelni vel. TX8 – TX40
 1 kom. naprava za magnetiziranje br. 666451 vel. 1
 1 kom. STABILA džepni metar u vrpci (3 metra)

Napomena:**Alat se isporučuje otpušten.****Tehnički opis**

Korisna dubina ladica	398 mm
Broj ladica	7
širina	785 mm
Dubina	518 mm
Korisna širina ladica	522 mm
Visina	1020 mm
Oznaka proizvođača	9700 Tool Rebel radionička kolica
Nosivost ladice/izvlačne police	25 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja

Izlazni Četverokut	1/4 col
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	Radionička kolica

Pribor

Ravni odvijač, s drškom Kraftformi udarnom kapicom širina oštrice b 5,5 mm	660300 5,5
Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform širina oštrice b 4 mm	662200 4
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613800 8
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 14 mm	613800 14
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613800 13
Ravni odvijač, s drškom Kraftformi udarnom kapicom širina oštrice b 7 mm	660300 7
Odvijač za Phillips, s cilindričnim oštricom od čelika veličina 3	668260 3
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 3,5 mm	663100 3,5
Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform širina oštrice b 5,5 mm	662200 5,5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 11 mm	613800 11
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 6 mm	613800 6
Odvijač za Pozidriv, s cilindričnim oštricom od čelika veličina 1	668270 1
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm	613800 19
Ravni odvijač za primjenu u elektroniciKraftform-Micro širina oštrice b 2,5 mm	664600 2,5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 12 mm	613800 12
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm	613800 17
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm	613800 16

Držač vijaka tip 1	666425 1
Odvijač za Phillips, s cilindričnim oštricom od čelika veličina 1	668260 1
Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform širina oštrice b 6,5 mm	662200 6,5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 18 mm	613800 18
Držač vijaka tip 3	666425 3
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 15 mm	613800 15
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613800 10
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 20 mm	613800 20
Odvijač za Phillips, s cilindričnim oštricom od čelika veličina 2	668260 2
Ravni odvijač, s Kraftform drškompotpuno izoliran širina oštrice b 2,5 mm	663100 2,5
Račna s finim ozubljenjem „Zyklop Speed“ dvosmjerna, 1/4 cola sa zakretnom glavom i izbacivačem	632390
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 22 mm	613800 22
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 21 mm	613800 21
Odvijač za Pozidriv, s cilindričnim oštricom od čelika veličina 2	668270 2
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm	613800 7
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 24 mm	613800 24