

## Garant

### GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC kratka, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215155 25/2
GTIN	4045197349200
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. Visokoučinkovita glodača glava s izmjenjivim pločicama i **geometrijom koja smanjuje silu rezanja za MTC primjenu** kod **nestabilnih situacija obrade** ili **za vretena male pogonske snage**.

##### Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u punom materijalu. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Posebno prikladno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji centara za tokarenje / glodanje (**MTM**).

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 3,1 mm ležište se mora prilagoditi.

#### Tehnički opis

Ø reza D <sub>c</sub>	25 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	100 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1805..
Duljina izboja L <sub>1</sub>	44 mm
Ø drške D <sub>s</sub> h6	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219824 (15IP; 3,8 Nm)

Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	16,95 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	48 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	44 mm
Interpolacija $a_p$	1 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	1,69 stupanj
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	19 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Kutno glodanje
Primjena glodala	Ramping
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219824