

Garant**Hidraulička stezna glava performance Master Chuck, oblik ADB, BT 40 kratko, Østezanja- D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303480 12
GTIN	4067263265566
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Posebno prikladno za vrlo dinamične glodanje.
- Optimizirana vanjska kontura kroz FEM (Metoda konačnih elemenata) → robusnost kroz maksimalnu čvrstoću, dulji vijek trajanja alata, veću stopu skidanja čestica, prikladno za sve strategije strojne obrade.
- S RFID/Balluffchip rupom.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10mm.
- Moguća primjena redukcijских čahura.
- Otporno na temperaturu do 170°C preko 4 sata.
- Do 10× više mogućih postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom steznom glavom.
- Vrlo mali moment steznog vijka – jednostavno rukovanje.
- Patentirani novi hidraulički stezni sustav – pouzdana, izdržljiva vrhunska koncentričnost.

Upotreba:

Univerzalno dizajnirano za grube i završne obrade. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. art. 308600 – 308802, ključ za povlačni vijak br. art. 308820– 308835, redukcijske čahure br. art. 302135 – 302187.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	58 mm
Ø D ₂	32 mm
Stezni Ø D ₁	12 mm
Vanjski Ø D	49 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Provrt za rashladne kanale	ne
Vrsta proizvoda	Hidraulička stezna glava