

**Garant****SOMT 09T304 FR, HU7710, tip: ALU**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215065 ALU
GTIN	4045197302922
Razred artikla	21A

### Opis

**Izvedba:**

Iznimno <B>čvrste izmjenjive rezne pločice</B> prema normiranim ISO mjerama, precizno sinterirane i brušene. Zahvaljujući strukturi od fine granulacije velika žilavost i otpornost na trošenje.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks}} = 5 \text{ mm}$ .

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,13 mm

### Tehnički opis

Posmak $f_z$ po zubu	0,13 mm
Tip	ALU
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT 09T304 FR
Vrsta	HU7710

Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	780 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	700 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	610 m/min	N
CuZn	prikladno	480 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		