

**HOLEX****Četka u obliku kista s pletenom žicom Čelična žica, Četka  $\varnothing$  D1×debljina četke: 28X0,35mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574850 28X0,35
GTIN	4067263935100
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Glatka, **spletana** žica, prešana u čeličnom tijelu,  $\varnothing$  **drške 6 mm**, ravnomjerna gustoća čekinja, iznimno otporna na trošenje.

**Upotreba:**

Za skidanje srha, boje i za sve srednje teške do teške radove četkanja. **Četka se otvara ovisno o broju okretaja više ili manje i stoga se može uvesti i u uski prostor**, da biste npr. radili u unutrašnjosti kućišta.

**Tehnički opis**

Duljina obruba H <sub>1</sub>	28 mm
maksimalan broj okretaja	20000 min <sup>-1</sup>
$\varnothing$ četke D <sub>1</sub>	28 mm
Broj tučaka	12
$\varnothing$ drške D <sub>s</sub>	6 mm
Debljina svornjaka	0,35 mm
Materijal opreme	Čelična žica
Upuštanje	Lijevo spleteno

Vrsta proizvoda

Četka u obliku kista