

Garant

**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, s provrtom, Ø D / broj pločica
Z: 40/3mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215160 40/3
GTIN	4045197349255
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. Visokoučinkovita glodača glava s izmjenjivim pločicama i **geometrijom koja smanjuje silu rezanja za MTC primjenu** kod **nestabilnih situacija obrade** ili **za vretena male pogonske snage**.

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u punom materijalu. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Posebno prikladno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji centara za tokarenje / glodanje (**MTM**).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 3,1 mm ležište se mora prilagoditi.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	16 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1805..
Ø reza D_c	40 mm
Broj oštrica Z	3
Kut uranjanja α_{maks}	0,9 stupanj
Interpolacija a_p	1 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	31,95 mm
Interpolacija Ø D_{min}	74 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	78 mm
Serija	Softcut®
Ø D_3	34 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Kutno glodanje
Primjena glodala	Ramping
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219808