

Mitutoyo**Apsolutni mjerni sat Očitavanje 0,01 mm, Mjerno područje: 12,5mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434065 12,5
GTIN	4946368850153
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Višenamjenski standardni mjerni sat. Pouzdan i lako se koristi.

- **Dvosmjerna komunikacija moguća je, npr. za parametrizaciju putem računala (Digimatic S1 sučelje).**
- **Uz ABSOLUTE sustav. Jednokratno namještanje nulte pozicije, koja ostaje apsolutnom nultom točkom sve do sljedeće zamjene baterije.**
- **Jednostavno očitavanje vrijednosti zahvaljujući velikom digitalnom/analognom zaslonu.**
- **Dostupan digitalni model povećanja od 0,5 µm.**
- **Mogući su jednostavni proračuni i detekcija vrha.**
- **Opremljen je funkcijom upozorenja za plan kalibracije.**
- **Procjena GO/±NG vrši se podešavanjem gornje i donje tolerancije.**
- **Alarm niskog napona, pogreška podešavanja, pogreška senzora, prelijevanje zaslona itd.**
- **Okretan zaslon za 330°.**
- **Funkcijska blokada štiti brojčanik od neovlaštene uporabe.**

Funkcija:

IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Podaci:

- **Apsolutni linearni koder s elektrostatičkim kapacitetom.**

- **Frekvencija mjerenja (MAX/MIN/RANGE): 50× u sekundi.**
- **Promjer osovine: 8 mm.**
- **Mjerni umetak: kugla od tvrdog metala, navoj M2,5×0,45.**
- **Trajanje baterije: Otprilike 2700 sati kontinuirane upotrebe.**

Dio isporuke:

Indikator s digitalnim bročanicom uključujući 1× CR2032 bateriju.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497081, rezervno i posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Debljina kućišta	38,1 mm
IP-klasa zaštite	IP 42
Opskrba energijom	na bateriju
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Broj sadržanih baterija	1
Ø kućišta	59 mm
Ø stezne drške h6	8 mm
Snaga mjerenja	≤ 0,9 N
Duljina steznih drški	17 mm
Kalibriranje	C1
Mjerno područje	0 - 12,5 mm
Tip baterije	Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,02 mm
Očitavanje	0,01 mm
Standard	Tvornička norma
Visina znakova	11 mm
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem	ne
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Preset funkcija	da

Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023000 12,5