




NC visokotlačna stega Duo, tip: 125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	360600 125
GTIN	4250364400626
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Posebno kruto osnovno tijelo od nodularnog lijeva, gornja i donja strana brušene. **Točnost uparivanja 0,02 mm.**

Funkcija:

Prvi obradak **umetnuti na stezno mjesto I** i okretati ručicu dok pomična čeljust ne nalegne na obradak, drugi obradak umetnuti u **stezno mjesto II** i dalje okretati ručicu do kraja.

Upotreba:

- **Moguće horizontalno korištenje.**
- **Stezanje 2 jednaka dijela, razlike u dimenzijama (± 3 mm).**

Dio isporuke:

Uključuje 4 stupnjevane čeljusti, 1 ručnu polugu, 4 kontinuirano namjestive stege i kratke upute.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak br. 360025.

Napomena:

- **Ukupna duljina L ostaje nepromijenjena (smanjena mogućnost sudara).**
- **Za pribor pogledajte br. 360530; 360570 i br. 361400; 361440; 361660 – 361970.**
- **Uvijek pritegnite 2 alata!**

Tehnički opis

Stezni raspon d	82 - 171 mm
Serijski naziv	Duo

Visina čeljusti h_1	40 mm
Tip	125
Težina	49 kg
Kod boje za odgovarajući pribor	Duo
Visina osnovnog tijela $c - 0,02$	100 mm
Maksimalna sila stezanja do	40 kN
Duljina osnovnog tijela a	530 mm
Utor za poravnanje-tolerancija	H7
Područje stezanja b	0 - 89 mm
Ukupna duljina	640 mm
Visina čeljusti h_2	20 mm
Utori za poravnavanje	20H7 mm
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Graničnik za obratke	360555
Stupnjevana čeljustpomična za tip 125	360468 125
Graničnik za obratke s 3 zgloba tip 300	360430 300