

Garant**SOMT 09T304 TR, HB7525, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215068 ST900
GTIN	4045197454997
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Iznimno čvrste izmjenjive rezne pločice prema normiranim ISO mjerama, precizno sinterirane i brušene. Zahvaljujući strukturi od fine granulacije velika žilavost i otpornost na trošenje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 5 \text{ mm}$.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak f_z po zubu: 0,14 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,14 mm
Tip	ST900
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT 09T304 TR
Vrsta	HB7525

Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		