

Garant
SOMT 09T304 TR, HB7525, tip: ST900


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215069 ST900
GTIN	4045197554420
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Iznimno **čvrste izmjenjive rezne pločice** prema normiranim ISO mjerama, precizno sinterirane i brušene. Zahvaljujući strukturi od fine granulacije velika žilavost i otpornost na trošenje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 5$ mm.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak f_z po zubu: 0,14 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,14 mm
Tip	ST900
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT 09T304 TR
Vrsta	HB7525
Rezni materijal	HM

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	360 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		