

Garant**NC zabušivač, 90°, Ø D_s: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231500 10
GTIN	4045197220455
Razred artikla	21Y

Opis**Izvedba:****S cilindričnom drškom.****Tehnički opis**

Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Veličina izmjenjive rezne pločice	10G
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGT 0802
Ø drške D _s	10 mm
maksimalni Ø rupe d ₁	10 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	90 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	231540 TX8 (2,0 Nm)
maksimalna dubina bušenja l ₁	4 mm
Broj oštrica Z	1
Drška	DIN 1835 B
Zabušivač prikladan za oblik ploče	90
Zabušivač prikladan za oblik ploče	Radijus
Atribut imena proizvoda	90°
Unutarnje hlađenje	ne
Kut vrha	90 stupanj

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx® pritezni vijak tip TX8

231540 TX8

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm

659957 500