

Garant

**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, s provrtom, Ø D / broj pločica
Z: 125/8mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215160 125/8
GTIN	4045197349378
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. Visokoučinkovita glodača glava s izmjenjivim pločicama i **geometrijom koja smanjuje silu rezanja za MTC primjenu** kod **nestabilnih situacija obrade** ili **za vretena male pogonske snage**.

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u punom materijalu. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Posebno prikladno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji centara za tokarenje / glodanje (**MTM**).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 3,1 mm ležište se mora prilagoditi.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1805..
---------------------------------------	-------------

Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
\varnothing reza D_c	125 mm
\varnothing prihvatne rupe	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Broj oštrica Z	8
Kut uranjanja α_{maks}	0,24 stupanj
Interpolacija a_p	0,85 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	116,95 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	244 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	248 mm
Seriya	Softcut®
$\varnothing D_3$	119 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Kutno glodanje
Primjena glodala	Ramping
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP

674252 15IP

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm

211750 3,8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni

219808