

Garant**NC zabušivač, 120°, Ø D_s: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231501 20
GTIN	4045197644305
Razred artikla	21Y

Opis**Izvedba:
S prihvatom Weldon.****Tehnički opis**

Vijak za izmjenjivu pločicu	231540_TX15 (2,5 Nm)
maksimalni Ø rupe d ₁	17 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	100 mm
Duljina drške h	70 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	16
Ø drške D _s	20 mm
maksimalna dubina bušenja l ₁	5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGT 11T3
Broj oštrica Z	1

Drška	Weldon drška
Zabušivač prikladan za oblik ploče	120
Atribut imena proizvoda	120°
Unutarnje hlađenje	ne
Kut vrha	120 stupanj
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Torx® pritezni vijak tip TX15	231540 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvatom izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500