

**Garant**

**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC, s provrtom, Ø D / broj pločica  
Z: 50/5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215160 50/5
GTIN	4045197349286
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. Visokoučinkovita glodača glava s izmjenjivim pločicama i **geometrijom koja smanjuje silu rezanja za MTC primjenu** kod **nestabilnih situacija obrade** ili **za vretena male pogonske snage**.

**Upotreba:**

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u punom materijalu. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Posebno prikladno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji centara za tokarenje / glodanje (**MTM**).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 3,1 mm ležište se mora prilagoditi.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm
-----------------------------	-------

Ø prihvatne rupe	22 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ø reza $D_c$	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1805..
Broj oštrica Z	5
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,68 stupanj
Interpolacija $a_p$	0,9 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	41,95 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	94 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	98 mm
Seriya	Softcut®
$\varnothing D_3$	44 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Kutno glodanje
Primjena glodala	Ramping
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219808
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
	674252 15IP

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil  
15IP

---