


Garant**SOMT 09T304 TR, HB7635, tip: INOX**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215075 INOX
GTIN	4045197302960
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Iznimno **čvrste izmjenjive rezne pločice** prema normiranim ISO mjerama, precizno sinterirane i brušene. Zahvaljujući strukturi od fine granulacije velika žilavost i otpornost na trošenje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\text{maks}} = 5$ mm.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,11 mm
Tip	INOX
Kutni radijus	0,4 mm
Debljina pločica	3,97 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT 09T304 TR
Vrsta	HB7635
Rezni materijal	HM

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	270 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	190 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	K
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		