

**mimatic**  
Tool Systems**Nastavci za odrez PolySAW-G Širina ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218226 32
GTIN	2050001737366
Razred artikla	29C

**Opis****Izvedba:**

Za odrezivanje, piljenje i izradu proreza.  
PolySAW-G omogućuje obradu do pune dubine reza.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e$  maks.

**Tehnički opis**

Ø D	32 mm
Dubina zahvata $a_{e \text{ maks}}$ po rezu	7,6 mm
tip osnovnog držača	09/16
Širina ploča E	6 mm
Broj oštrica Z	16
Drška	s rupom
Prevlaka	TiAlN

Posmak $f_z$	0,025 mm
Materijal	VHM
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

### Pribor

Osnovni držačWeldon drška tip 09/16	218205 09/16
-------------------------------------	--------------