

# Yale

## Dizalica strojeva s hvataljkom YAM, nosivost: 2t



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086046 2
GTIN	4025092157711
Razred artikla	08Y

### Opis

**Izvedba:**

Kompaktna dizalica za strojeve, teret se može podizati krakom za podizanje ili putem same glave dizalice. Visoka stabilnost, poluga pumpe se može zakretati za 270° (osim vel. 2).

**Upotreba:**

Dizanje, pozicioniranje i ugradnja strojeva ili sličnih tereta, kao i za popravke i montaže.

### Tehnički opis

širina	125 mm
Širina kraka	50 mm
maksimalna nosivost	2 t
Težina	8 kg
automatski povratni hod opruge	ne
Duljina	180 mm
Visina	235 mm

Duljina kraka	50 mm
min. visina postavljanja	16 mm
Visina hoda	113 mm
Vrsta proizvoda	Hidraulična dizalica za strojeve