

Garant**Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 3,1 mm, Ø D / broj pločica Z: 80/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218430 80/5
GTIN	4045197534040
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.**

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Upotreba, reklamni tekst:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji poželjno je primijeniti HSS list.
Br: 218440 do 218444 (pogledajte glavni katalog)

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	22 mm
Ukupna duljina L _{ukupno} za a _p 1,5 mm	51,4 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1125
Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 2,2 mm	52 mm
Osnovni držač $\varnothing d_2$	40 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	20 mm
\varnothing reza D_c	80 mm
Vijenac $\varnothing d_1$	40 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 3,1 mm	52,8 mm
Broj oštrica Z	5
Izvedba drške	s rupom
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo