


Garant

Pločasto glodalo s cilindričnom drškom Širina ap 1,5 mm, Ø D / broj pločica Z: 50/4mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218410 50/4
GTIN	4045197533395
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.**

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Upotreba, reklamni tekst:

Za urezivanje i odrezivanje.. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji poželjno je primijeniti HSS list.
Br: 218440 do 218444 (pogledajte glavni katalog)

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Tehnički opis

Ø reza D _c	50 mm
Ø drške D _s h6	25 mm
Ukupna duljina L _{ukupno} za a _p 1,5 mm	94,9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1113

Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 2,2 mm	95,5 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	12,75 mm
Vijenac $\varnothing d_1$	24,5 mm
Duljina vijenca L_1	36 mm
Broj oštrica Z	4
Širina a_p	1,5 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Rezni materijal	Čelik
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo