

**Garant****Torusna glodača glava, tvrda obrada, HB7730, Ø D h10 / R: 12/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210265 12/2
GTIN	4045197608048
Razred artikla	21M

**Tehnički opis**

Duljina glave l	16 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>2</sub>	9 mm
Rezna glava Ø D	12 mm
Kutni radijus	2 mm
Debljina steznog sredstva h <sub>maks</sub> za TPC glodanje u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Veličina prihvata	12 mm
Broj oštrica Z	4
Serijska	TopCut
Vrsta	HB7730
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	H
Kut spirale	45 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito

Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	$0,05 \times D$ kod kopirnih glodala
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	$0,05 \times D$ kod glodala za kopiranje
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	ne
Izvedba drške	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	65 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	55 m/min	H
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		