

mimatic
Tool Systems**Nastavci za odrez PolySAW-G Širina ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 63mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218226 63
GTIN	2050001737175
Razred artikla	29C

Opis**Izvedba:**

Za odrezivanje, piljenje i izradu proreza.
PolySAW-G omogućuje obradu do pune dubine reza.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za a_e maks.

Tehnički opis

tip osnovnog držača	16/26
Dubina zahvata $a_{e \text{ maks}}$ po rezu	18,5 mm
Širina ploča E	6 mm
Ø D	63 mm
Broj oštrica Z	24
Drška	s rupom
Prevlaka	TiAlN

Posmak f_z	0,025 mm
Materijal	VHM
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Osnovni držačWeldon drška tip 16/26	218205 16/26
PolySAW osnovni držačs rupom tip 16/26	218210 16/26