

## Produžni kablovi, 250 V, tip: 5N



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 081182 5N     |
| GTIN           | 4007123560127 |
| Razred artikla | 08B           |

### Opis

#### Izvedba:

**Odobreno za upotrebu na otvorenom i u vlažnim prostorima (IP44).** Otporan na ulje, benzin, UV-zrake.

**Kabel od neoprenske gume** s gumenim utikačem i spojkom zaštićenom od prskanja vode.

#### Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

### Tehnički opis

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Materijal kabla                                | Neopren                       |
| Tip  | 5N                            |
| Duljina kabla                                  | 5 m                           |
| Razred kabla                                   | H07RN-F                       |
| Struktura kabla                                | 3G1,5                         |
| otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode | Kategorija 2 (K2) prema BGI-u |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| IP-klasa zaštite        | IP 44          |
| Opskrba energijom       | Mrežni pogon   |
| Vrsta utikača, ulaz     | F              |
| Atribut imena proizvoda | 250 V          |
| Mrežni napon            | 250 V          |
| Vrsta proizvoda         | Produžni kabel |

---

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Sustav vješanja kabela CableFix tip S  | 081191 S  |
| Sustav vješanja kabela CableFix tip L  | 081191 L  |
| Sustav vješanja kabela CableFix tip XL | 081191 XL |