

Garant**Torusna glodača glava, tvrda obrada, HB7730, Ø D h10 / R: 16/1mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210265 16/1
GTIN	4045197607485
Razred artikla	21M

Tehnički opis

Rezna glava Ø D	16 mm
Duljina glave l	20 mm
Duljina rezne oštrice L ₂	12 mm
Kutni radijus	1 mm
Debljina steznog sredstva h _{maks} za TPC glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,06 mm
Veličina prihvata	16 mm
Broj oštrica Z	4
Serijski	TopCut
Vrsta	HB7730
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	H
Kut spirale	45 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito

Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,05 \times D$ kod kopirnih glodala
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,05 \times D$ kod glodala za kopiranje
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	ne
Izvedba drške	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	65 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	55 m/min	H
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		