

Garant

**Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 2,2 mm, Ø D / broj pločica Z:
125/10mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218426 125/10
GTIN	4045197533968
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje**.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Upotreba, reklamni tekst:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji poželjno je primijeniti HSS list.
Br: 218440 do 218444 (pogledajte glavni katalog)

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Tehnički opis

Ø reza D _c	125 mm
-----------------------	--------

Vijenac $\varnothing d_1$	58 mm
Osnovni držač $\varnothing d_2$	58 mm
\varnothing prihvatne rupe	32 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 1,5 mm	64,4 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	33,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1119
Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 3,1 mm	65,8 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za a_p 2,2 mm	65 mm
Broj oštrica Z	10
Izvedba drške	s rupom
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo