

**mimatic**  
Tool Systems**Nastavak za glodanje DeepMILL-G Širina ap = 4 mm, TiAlN, Ø D: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218234 32
GTIN	2050001737144
Razred artikla	29C

**Opis****Izvedba:**

Glodanje utora, urezivanje, rebraste strukture. <br>S DeepMILL-G može se obrađivati do pune dubine.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e$  maks.

**Tehnički opis**

Ø D	32 mm
tip osnovnog držača	11/18
Dubina zahvata $a_{e \text{ maks}}$ po rezu	6,6 mm
Širina ploča E	6 mm
Broj oštrica Z	16
učinkovit broj oštrica $Z_{\text{eff}}$	8
Drška	s rupom
Prevlaka	TiAlN

Posmak $f_z$	0,03 mm
Materijal	VHM
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		

### Pribor

Osnovni držačWeldon drška tip 11/18	218205 11/18
-------------------------------------	--------------