

**Garant****Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 2,2 mm, Ø D / broj pločica Z: 63/4mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	218424 63/4
GTIN	4045197533852
Razred artikla	21P

## Opis

### Izvedba:

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje**.

### Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

### Upotreba, reklamni tekst:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.<br>Broj narudžbe: 218440 do 218444 (pogledajte glavni katalog)

### Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

### Napomena:

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.  
Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

## Tehnički opis

Duljina vijenca L <sub>1</sub>	38 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub> za a <sub>p</sub> 1,5 mm	51,4 mm

Vijenac $\varnothing d_1$	32 mm
Osnovni držač $\varnothing d_2$	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1119
$\varnothing$ reza $D_c$	63 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	15,5 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$ za $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$ za $a_p$ 2,2 mm	52 mm
$\varnothing$ prihvatne rupe	22 mm
Broj oštrica Z	4
Izvedba drške	s rupom
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo