

**Garant****Kopirna glodača glava, HB730, Ø D h10: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210360 12
GTIN	4045197523433
Razred artikla	21M

**Tehnički opis**

maksimalna dubina reza ap maks. u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	3,6 mm
Duljina glave l	16 mm
Oštrice Ø D	12 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>2</sub>	9 mm
Posmak f <sub>z</sub> za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Veličina prihvata	12 mm
Slobodna duljina	16 mm
Broj oštrica Z	4
Serija	TopCut
Vrsta	HB730
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Kut spirale	30 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso

Širina zahvata ae kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	ne
odgovarajući prihvat	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	160 m/min	K
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Zrak

prikladno

---

**Pribor**

Utični adapter za momentni ključ tip 10X4

219986 10X4

Ključ za montažu tip 10X4

219987 10X4