

**Garant****Fina glodača glava, skošnje 45°, HB730, Ø D h10: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210340 12
GTIN	4045197523358
Razred artikla	21M

**Tehnički opis**

Duljina glave l	22 mm
Oštrice Ø D	12 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>2</sub>	15 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,24 mm
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Veličina prihvata	12 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Broj oštrica Z	6
Serija	TopCut
Vrsta	HB730
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Kut spirale	50 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno
Širina zahvata ae kod glodanja	0,1×D kod trimanja mm

Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	ne
odgovarajući prihvat	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	160 m/min	K
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		

---

**Pribor**

Utični adapter za momentni ključ tip 10X4	219986 10X4
Ključ za montažu tip 10X4	219987 10X4