

**Garant****Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 3,1 mm, Ø D / broj pločica Z: 80/5mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	218428 80/5
GTIN	4045197533999
Razred artikla	21P

## Opis

### Izvedba:

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje**.

### Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

### Upotreba, reklamni tekst:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji poželjno je primijeniti HSS list.<br>Br: 218440 do 218444 (pogledajte glavni katalog)

### Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

### Napomena:

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.  
Može se nabaviti do Ø D = 200 mm.

## Tehnički opis

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$ za $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Vijenac Ø $d_1$	40 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1125
Ø prihvatne rupe	22 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$	20 mm
Ø reza $D_c$	80 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$ za $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Osnovni držač Ø $d_2$	40 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$ za $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Broj oštrica Z	5
Izvedba drške	s rupom
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo