



Kutomjer s podesivom mjernom letvicom, stupnjevani luk \emptyset x duljina krakova: 150X300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	453401 150X300
GTIN	4067263062127
Razred artikla	42F

Opis

Izvedba:

S mjernom letvicom namjestivom po duljini; kraj vodilice skošen za 45°.

Otvoreni luk skale s podjelom 10 – 170°; očitavanje 1°.

Mat kromirano mjerilo. S maticom za aretiranje.

Tehnički opis

Granica odstupanja	± 30 kutna min.
Očitavanje	1 stupanj
Duljina krakova	300 mm
\emptyset luka	150 mm
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F3

Vrsta proizvoda

Kutomjer

Usluge

KalibriranjeKutomjer / mjerač stupnjeva tip GRAD

025810 GRAD