

Garant**Glodača glava, skošenje 45° HPC, bez prevlake, Ø D h10: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210350 16
GTIN	4045197523402
Razred artikla	21M

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti punog utora za $a_{p \text{ maks.}} \leq 0,5 \times D$.**Tehnički opis**

Oštrice Ø D	16 mm
Duljina rezne oštrice L ₂	16 mm
Duljina glave l	28 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,32 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,17 mm
Posmak f _z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,14 mm
Veličina prihvata	16 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Ukupna duljina L	45,3 mm
Prevlaka	bez prevlake
Serija	TopCut
Vrsta	HU730
Rezni materijal	VHM

Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Kut spirale	42 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Širina zahvata ae kod glodanja	0,3xD kod trimanja mm
Širina zahvata ae kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1xD mm
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	ne
odgovarajući prihvat	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	530 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	450 m/min	N
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	320 m/min	N
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Ključ za montažu tip 13X4	219987 13X4
Utični adapter za momentni ključ tip 13X4	219986 13X4