

Garant**Fina glodača glava, skošnje 45°, HB730, Ø D h10: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210340 16
GTIN	4045197523365
Razred artikla	21M

Tehnički opis

Duljina glave l	28 mm
Oštrice Ø D	16 mm
Duljina rezne oštrice L ₂	20 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,32 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,08 mm
Veličina prihvata	16 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Broj oštrica Z	6
Serija	TopCut
Vrsta	HB730
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Kut spirale	50 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno
Širina zahvata ae kod glodanja	0,1×D kod trimanja mm

Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	ne
odgovarajući prihvat	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	160 m/min	K
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		

Pribor

Utični adapter za momentni ključ tip 13X4	219986 13X4
Ključ za montažu tip 13X4	219987 13X4