

**mimatic**  
Tool Systems**Nastavci za odrez PolySAW-G Širina ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218224 80
GTIN	2050001737045
Razred artikla	29C

**Opis****Izvedba:**

Za odrezivanje, piljenje i izradu proreza.  
PolySAW-G omogućuje obradu do pune dubine reza.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e$  maks.

**Tehnički opis**

Ø D	80 mm
tip osnovnog držača	19/30
Dubina zahvata $a_{e \text{ maks}}$ po rezu	25 mm
Širina ploča E	6 mm
Broj oštrica Z	40
Drška	s rupom
Prevlaka	TiAlN
Posmak $f_z$	0,02 mm

Materijal	VHM
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		

### Pribor

Osnovni držačWeldon drška tip 19/30	218205 19/30
PolySAW osnovni držačs rupom tip 19/30	218210 19/30