

**HOLEX****HOLEX Pro Inox VHM visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 6,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	GG2685 6,5
GTIN	4067263087793
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

Učinkovita obrada provrta posebno za primjenu u **nehrđajućim čelicima i čelicima otpornim na kiseline**.

Ravni glavni rezni rubovi s **optimiziranim dizajnom reznog ruba** za poboljšano ponašanje pri lomljenju odvojenih čestica. Povećane komore za odvojene čestice za **izvrstan odvod odvojenih čestica**. Povećana otpornost na habanje zahvaljujući **naprednom supstratu od tvrdog metala i prevlaci opornoj na visoke temperature**.

**Kao broj. 122685.**

Oblik HB isporučiv po istoj cijeni pod br. GG 1286. Oblik HB dostupan je samo od  $\geq \text{Ø } 3 \text{ mm}$ .

**Napomena:**

Duljina utora za pritezanje  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Tehnički opis**

Sadržaj	5
preporučena maksimalna dubina bušenja $L_2$	43,3 mm
Broj oštrica Z	2

Duljina žlijeba za odvođenje $L_c$	53 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	8 mm
Posmak $f$ u INOX-u $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm/okr
Standard	DIN 6537
Nazivni $\varnothing D_c$	6,5 mm
Tolerancija nazivnog $\varnothing$	m7
Ukupna duljina $L$	91 mm
Serija	Pro Inox
Prevlaka	AlTiN
Rezni materijal	VHM
izvedba	6xD
Kut vrha	140 stupanj
Drška	DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Spiralna svrdla

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij $> 10\% \text{ Si}$	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik $< 500 \text{ N/mm}^2$	prikladno		
Čelik $< 750 \text{ N/mm}^2$	prikladno		
Čelik $< 900 \text{ N/mm}^2$	prikladno		
Čelik $< 1100 \text{ N/mm}^2$	prikladno		
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	prikladno		
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	prikladno		

Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima

---

**Pribor**

HOLEX Pro Inox VHM visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA  
Ø DC m7 6,5 mm

122685 6,5