

Garant
Glodača glava za T-utore, Weldon drška, Ø D / Zeff: 21/1mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	218300 21/1
GTIN	4045197608062
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Glodalo za izradu T-utora s Weldon drškom i unutarnjim hlađenjem. Veliki žlijebovi za velike dubine rezanja. Antikorozivna zaštita površine.

Upotreba:

Za utore prema DIN 650.

Napomena:

Unutrašnji dovod rashladnog sredstva je poželjan radi boljeg odvođenja odvojenih čestica. GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP.T 060304
Duljina izboja L_1	26 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219840 (8IP; 1,2 Nm)
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	1
Ø drške D_s h6	16 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	76 mm
Vijenac Ø d_1	11 mm
Ø reza D_c	21 mm
Visina utora a_p	9 mm

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Broj izmjenjivih okretnih pločica	2
Izvedba drške	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219840
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2